

# Neuauftrag Otoplastik

Bestellformular Fax: 0 40 / 42 94 73 - 255 oder unter [www.starkeypro.de](http://www.starkeypro.de)  
 Starkeys Lieferzeit für maßgefertigte Otoplastiken liegt bei 10 Werktagen.

Denken Sie bitte daran, die richtige Anbindung für RIC Absolute Power anzugeben!




Kd.-Nr.

Datum

Bei Rückfragen bitte anrufen:

Rückruf erwünscht

Fr./Hr. (Kürzel)

Tel.-Nr.

Ihre interne Auftrags-/Kommissionsnummer

Informationen zum Auftrag:

Links

Neuversorgung

Rechts

Nachversorgung


Anmerkungen:

Rechnungsanschrift (bitte immer angeben)

Lieferanschrift falls abweichend

Unterschrift und Firmenstempel

## Auswahl der Otoplastikformen




Gehörgangsplastik CIC



Gehörgangsplastik geschlossen



Gehörgangsplastik hohl



Gehörgangsplastik mit Abstützung geschlossen



Gehörgangsplastik mit Abstützung hohl

Kanal




Halbschale



Schale



Ring



Kralle

Abbildungen beispielhaft

Bauform	Anbindung	Style	Ventgröße in mm	Optionen	Verstärkung	Länge	
<b>RIC</b>							
<b>FotoTec *</b> hohl		GG-Plastik CIC	Ring	1,2	größtmöglich	Ziehfaden	
		GG-Plastik mit Abstützung	Kralle	1,6	kein Vent	matte Oberfläche	
				2,55		60 dB	
<b>Silikon</b> geschlossen		GG-Plastik CIC	Halbschale	1,2	größtmöglich	Ziehfaden	
		GG-Plastik hohl	Schale	1,6	kein Vent	40 dB	
		GG-Plastik mit Abstützung	Ring	2,55		50 dB	
			Kralle			60 dB	
<b>Absolute Power FotoTec</b> eingegossener Hörer	<b>SnapFit 2.0</b> Genesis AI	GG-Plastik CIC	Ring	1	IROS	Ziehfaden	
		GG-Plastik mit Abstützung geschlossen	Kralle	1,5	kein Vent	antiallergische Beschichtung	
	<b>SnapFit 1.0</b> Evolv AI und Vorgänger				2	Vent absetzen	70 dB/UP
							3
							4
						5	
<b>Standard</b>							
<b>FotoTec *</b>		GG-Plastik CIC	Halbschale	1,2	größtmöglich	Ziehfaden	
		GG-Plastik geschlossen	Schale	1,6	kein Vent	Bogenschlauch	
		GG-Plastik mit Abstützung geschlossen	Ring	2,55		matte Oberfläche	
			Kralle				
<b>Silikon</b>		GG-Plastik CIC	Halbschale	1,2	größtmöglich	Ziehfaden	
		GG-Plastik geschlossen	Schale	1,6	kein Vent	Bogenschlauch	
		GG-Plastik mit Abstützung geschlossen	Ring	2,55			
			Kralle				
<b>Dünnschlauch</b>							
<b>FotoTec *</b>		GG-Plastik CIC	Halbschale	1,2	größtmöglich	Ziehfaden	
		GG-Plastik geschlossen	Schale	1,6	kein Vent	matte Oberfläche	
		GG-Plastik hohl	Ring	2,55			
		GG-Plastik mit Abstützung geschlossen	Kralle				
		GG-Plastik mit Abstützung hohl					
<b>Silikon</b>		GG-Plastik CIC	Halbschale	1,2	größtmöglich	Ziehfaden	
		GG-Plastik geschlossen	Schale	1,6	kein Vent		
		GG-Plastik hohl	Ring	2,55			
		GG-Plastik mit Abstützung geschlossen	Kralle				
		GG-Plastik mit Abstützung hohl					

**Hinweis zum Datenschutz:** Wir nehmen Datenschutz ernst und bitten Sie keine personenbezogenen Daten, wie Audiogrammdaten zu übersenden. Bei Audiogrammdaten handelt es sich lt. Definition der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung um Gesundheitsdaten. Gesundheitsdaten dürfen nur unter sehr strengen Bedingungen an Dritte weitergegeben werden. Auch der Grundsatz der Datenminimierung ist ein wichtiger Bestandteil der Europäischen Datenschutz Grundverordnung. Wir haben unsere Prozesse so optimiert, dass wir für die Fertigung von Otoplastiken keine Audiogrammdaten benötigen. Wir empfehlen ebenfalls aus Datenschutzgründen das Anonymisieren von Kunden, indem Sie den Kundennamen durch eine interne Auftrags/Kommissionsnummer ersetzen.